

30.03-1.04.2023, KRAKÓW



KRAKDENT

29. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie

SPECJALNY DODATEK

**DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH ORAZ
SPECJALISTÓW DS. TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ**



krakdent.pl



Wystawa, wiedza i niezapomniane emocje! TU TRZEBA BYĆ!

SZKOLENIA DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH



SEMINARIUM DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH

Sobotnia Sesja dla Techników Dentystycznych
z Legendą Ceramiki Stomatologicznej!!!

1.04.2023 (sobota) – Park Inn Krakow Hotel

SESJA PORANNA

Fascynująca Ceramika

tech. dent. Oliver Brix

Program seminarium:

Wybór materiału • Naturalne podbarwienie • Kontrolowanie absorpcji i odbicia • Osiąganie poszczególnych stopni przezierności • Wypalanie ceramiki • Projektowanie kształtu i odcienia barwy przy użyciu techniki addytywnego nakładania warstw • Tworzenie fizjologicznej morfologii

Sponsor seminarium: **ivoclar**

SESJA POPOŁUDNIOWA

Implantoprotetyka / Biomimetyka: Kompozyt czy Ceramika?

Zapraszamy na sesję popołudniową Kongresu DENTAL SPAGHETTI do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggħa.

Nowoczesna Protetyka Implantologiczna – Co należy wykonać?

A czego należy unikać?

dr n. med. Riccardo Kraus

Fascynująca ceramika bez metalu – Przekraczanie limitów.

tech. dent. Oliver Brix

Stomatologia Biomimetyczna w odcinku bocznym:

Wypełnienia Kompozytowe.

Javier Tapia-Guadix, DDS, CG Artist

Jak zaprojektować i uzyskać właściwą strukturę powierzchni

uzupełnienia w odcinku przednim?

dr German Gomez

SPONSORZY KONGRESU:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor:

30.03-1.04.2023, Kraków

SESJA WYKŁADOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH

31.03.2023 (piątek)

Współorganizator:



SESJA 1

Najczęstsze powikłania związane z wykonawstwem uzupełnień protetycznych.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Pryliński

Cyfrowa i analogowa protetyka w codziennej pracy laboratorium techniki dentystycznej – zmierzch technik analogowych czy pożyteczna synergia? Możliwości i ograniczenia.

tech. dent. Tomasz Dąbrowski

SESJA 2

Wprowadzenie do wirtualnego projektowania z użyciem cyfrowych narzędzi CAD w systemie EXOCAD.

inż. Paweł Pasternak

Możliwości poszerzenia zasięgu płyt protez całkowitych w celu poprawy ich utrzymania na podłożu protetycznym.

dr n. med. Piotr Fabjański

SESJA 3

Projektowanie protez szkieletowych od A do Z.

Możliwości modułu Partical CAD.

mgr lic. tech. dent. Anna Płoszyńska

Wpływ technologii przetwarzania dentystycznych stopów chromowo-kobaltowych pod protezy stałe na ich wybrane właściwości mechaniczne.

dr n. med. lic. tech. dent. Igor Wojciechowski

Sponsorzy:

WARSZTATY PRAKTYCZNE PTTD

Współorganizator:



Warsztat dla Techników Dentystycznych | W1

30.03.2023 (czwartek)

Płytki retencyjne na 3 sposoby – czyli jak wykonać płytkę retencyjną po leczeniu aparatem stałym.

tech. dent. Aneta Piasecka

Sponsor:

Warsztat dla Techników Dentystycznych | W2

31.03.2023 (piątek)

Laboratoryjna technika iniekcyjna w pośrednich uzupełnieniach kompozytowych – od diagnostycznego wax-up'u do estetycznego uzupełnienia.

tech. dent. Justyna Kasta

Sponsor:

Warsztat dla Techników Dentystycznych | W3

01.04.2023 (sobota)

Licowanie przedsionkowe korony 3/4 na siekacz centralny oraz indywidualna charakteryzacja monolitycznej korony z tlenku cyrkonu SUPRA multilayer na sąsiedni siekacz centralny.

tech. dent. Tomasz Dąbrowski

Sponsorzy:



Zapisy:

krakdent.pl

Organizator:

Targi
w Krakowie

3SHAPE POLAND

Skaner laboratoryjny 3Shape F8

Skaner laboratoryjny 3Shape F8- nowa generacja skanera „dual-scan” F8 pozwala zrobić znacznie więcej w jeszcze krótszym czasie, dzięki rewolucyjnym przepływowi pracy i przy minimalnej interakcji użytkownika ze skanerem. Dwuplatformowa budowa pozwala na umieszczenie obu modeli jednocześnie w skanerze, a dedykowany zestaw akcesoriów na efektywne skanowanie modeli oraz wycisków. Elastyczna sieć oparta na technologii Ethernet umożliwia współdzielenie skanera między wieloma stacjami roboczymi.

F8 to flagowy model skanerów laboratoryjnych 3Shape. Dokładność skanowania na poziomie 4 mikronów zapewniają cztery kamery o rozdzielczości 5 MP (ISO12838) F8 posiada funkcję skanowania słupków w modelu, skan tekstury, skanowanie adaptacyjne oraz jednoetapowe skanowanie artkulatora. F8 to większa wydajność, wszechstronność oraz szybkość!

www.3shape.com



D58

HOL-DENTAL DEPOT

SHOFU Disk ZR Lucent Supra

The multipower & multilayer premium zirconia!

Najwyższej jakości 5 warstwowe dyski cyrkonowe Shofu Supra o typowych parametrach technicznych! Bardzo duża wytrzymałość – od 1034MPa (enamel) do aż 1454MPa (cervical) SHOFU Disk ZR Lucent Supra łączy wysokowytrzymałe odmiany cyrkonu w niezwykle wydajny wielowarstwowy materiał CAD/CAM. Wzrastająca przezierność od strefy przyszyjkowej do strefy szklawa oraz wyjątkowa wytrzymałość na zginanie we wszystkich strefach sprawiają, że jest to materiał **PREMIUM** spełniający każde wyzwanie kliniczne.



- wiele zastosowań, w tym 14-częściowe mosty
- odpowiednie zarówno do barwienia, jak i techniki cut-back/veneering
- płynne przejście między odcieniami
- wysoka estetyka, porównywalna z dwukrzemianem litu
- realistyczny wygląd bez kompromisów, zwłaszcza w przypadku implantów

www.holdental.pl

DENON DENTAL

Ministar S®

Ministar S® – kompaktowe urządzenie do termoformowania ciśnieniowego niemieckiej firmy Scheu-Dental. Posiada wbudowany skaner kodów do folii dzięki czemu wszystkie najważniejsze parametry pracy takie, jak czas nagrzewania, temperatura i czas studzenia są ustawiane automatycznie. Ciśnienie regulowane reduktorem (maks. 4 bar) oraz opatentowana nagrzewnica sterowana termostatem równomiernie ogrzewająca folie sprawiają, że cały proces tłoczenia przebiega błyskawicznie a uzyskiwane efekty są powtarzalne. Nowa generacja urządzenia jest wyposażona w klawiaturę foliową i duży, czytelny wyświetlacz. Do tłoczenia wszystkich folii o średnicy 125 mm. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu w celu przetestowania w swojej pracowni.

www.dental.pl



W2

HOL-DENTAL DEPOT

SlimPad Micro

Smile Line z dumą przedstawia SlimPad Micro. Składa się on z 2 mini płytek do mieszania ceramiki, które mogą być używane zarówno z nowoczesnymi materiałami do techniki mikrowarstwowej, jak i do farbek, a nawet jako tradycyjna tacka do mieszania. Bardzo kompaktowe, pokrywy wyposażone w magnesy, antypoślizgowe gumowe nóżki, mogą być używane z lub bez pasków PVA do utrzymywania wilgoci.

Pędzelki N.era INTENSO rozmiar #1 i #4

Mityczne pędzelki N.era opracowane na nowo i specjalnie przystosowane do mikrowarstwowego nakładania nowoczesnych materiałów na monolit – gorąca rekomendacja Enrico Ferrarelli z Rzymu. Te niesamowite nowe pędzle są wyjątkowe i zapewniają jednocześnie wysoką sprężystość oraz hiper ostrą i stabilną końcówkę. Twoje najlepsze narzędzia dla ekstremalnej precyzji i komfortu pracy – ekstremalnie długa żywotność gwarantowana!

www.holdental.pl



HOL-DENTAL DEPOT

NexxZr® Glaze Spray Sagemax

NexxZr® Glaze Spray to glazura w spreju, wykonana z niezwykle wytrzymałej ceramiki szklanej z krzemianu litu przeznaczona do wykańczania monolitycznych uzupełnień z tlenku cyrkonu.

Optymalna wielkość drobinek szkła oraz precyzyjnie wyregulowana dysza spryskująca umożliwiają lekką, równomierną i bardzo ciekłą aplikację materiału. Już jedna cienka warstwa zapewnia wysoką przyczepność do tlenku cyrkonu i daje gładką, jednorodną powierzchnię – zachowując nawet najbardziej skomplikowane szczegóły. Przyjazne dla antagonisty właściwości ściernie ceramiki szklanej z krzemianu litu zapewniają długotrwłą ochronę obszarów narażonych na duże naprężenia (np. punktów styku).

www.holdental.pl



W64

INLAY RUDA ŚLĄSKA

Creation Magic Colour

Creation Magic Colour, jest to płynna ceramika do charakteryzacji pełnoanatomicznych koron, mostów wykonanych z dwutlenku cyrkonu lub dwukrzemianu litu.

W przypadku prac pełnoanatomicznych Creation Magic Colour pozwala uzyskać wyjątkowy efekt porównywalny do tradycyjnego napalania porcelany. Dzięki protetyce cyfrowej jesteśmy bardziej wydajni, a monolityczne uzupełnienia są bardziej wytrzymałe. Prace stają się wyjątkowe tylko dzięki kunsztowi technika dentystycznego.

Creation Magic Colour łączy kreatywne procesy produkcyjne z estetyką i know-how tradycyjnego rzemiosła.

Creation Magic Colour to zwięzły, dobrze zorganizowany system kolorów do indywidualnego dopasowania odcieni monolitycznych uzupełnień protetycznych.

www.inlay.pl



D101

MAKROMED

Seria mikrosilników protetycznych ULTIMATE XL

W88

Seria mikrosilników protetycznych ULTIMATE XL japońskiej firmy NSK Nakinishi to wyposażenie gabinetów protetycznych na najwyższym poziomie. 250W – najwyższa moc w tej klasie. Minimalny poziom wibracji i hałasu, maksymalna precyzja, wytrzymałość i siła pracy. Urządzenia dostępne w wersjach: stołowej (XL-T), sterowanej kolanem (XL-K), stolikowej (XL-D).



Cechy urządzenia:

- intuicyjna obsługa,
- ręczne ustawienie prędkości,
- wyświetlacz prędkości obrotów i kodów błędów,
- sterowanie nożne lub ręczne,
- funkcja autopilot.

Zestaw zawiera jednostkę sterującą, mikrosilnik z prostnicą, sterownik nożny, podstawkę pod końcówkę.

Więcej informacji oraz sieć sprzedaży na www.nsk.info.pl/protetyka oraz na stoisku W88.

www.nsk.info.pl

OPTIDENT

Skaner Dexis IS 3800

D59

Najnowocześniejszy skaner premium. Bezprzewodowe skanowanie, dające Ci pełną wolność.

Dexis IS 3800 to jeden z najłżejszych modeli na rynku o jeszcze większym polu widzenia i głębi ostrości. Bezkonkurencyjna wydajność i szybkość działania.

W zestawie:

- Bezprzewodowy skaner IS 3800
- Oprogramowanie do skanowania
- Pełna 24 miesięczna gwarancja i wsparcie serwisowe
- 2 końcówki w komplecie (standardowa i boczna).



Skaner Dexis IS 3800 zrewolucjonizuje Twoją praktykę, pomoże wygodniej leczyć pacjentów dzięki dokładnemu obrazowaniu cyfrowemu i skróci czas badania.

www.optident.pl

MIKRAN.PL

P53 – frezarka stomatologiczna UP3D

D65

P53, to nowa inteligentna frezarka stomatologiczna UP3D, może frezować 44 korony na raz. W pełni inteligentna maszyna pomoże Ci zaoszczędzić do 35% materiałów.

Funkcjonalności:

w pełni zintegrowane oprogramowanie sterujące firmy UP3D UPCAM, z dożywotnią bezpłatną licencją zapewnia pewną i bezpieczną pracę urządzenia, oraz pełną kontrolę nad jakością wykonywanych prac – system automatycznego kontynuowania pracy od momentu jej przerwania w dowolnym momencie, pozwala zwiększyć efektywność aż do 80% czujnik żywotności

narzędzi uchwyt na dyski typu półksiężyc pozwala na maksymalne wykorzystanie materiału, wspiera frezowanie pod kątem 90 stopni automatyczna kalibracja.

Zastosowanie:

- korony,
- mosty,
- podbudowy,
- prace na implantach.

www.mikran.pl



OPTIDENT

Skaner Shining 3D Aoralcan 3

D59

Poznaj zupełnie nowy, inteligentny i elegancki skaner wewnątrzustny! Aoralcan 3 pozwala użytkownikom łatwo uzyskać szczegółowe cyfrowe wyciski w szybszy i bardziej dokładny sposób. Skaner został wyposażony w szeroki zakres różnych inteligentnych funkcji, gwarantujących bardziej komfortową pracę oraz efektywną współpracę kliniki z pracownią protetyczną.

Poznaj Aoralcan 3

- Prędkość skanowania jest o 30% większa w porównaniu z poprzednią generacją
- Sterowanie jednym przyciskiem

- Dynamiczny wskaźnik LED
- Niewielka waga: 240 g

www.optident.pl



OPTIDENT

Drukarka AccuFab-L4D

D59

Stomatologiczna drukarka 3D AccuFab-L4D to najnowszy dodatek do cyfrowych rozwiązań rodziny SHINING 3D, który sprawia, że możliwości druku 3D stają się dostępne dla każdego technika i stomatologa. Drukarka wyróżnia się dużym rozmiarem wydruku, przyjazną obsługą oraz dokładnością.

Poznaj drukarkę AccuFab-L4D

- Niezrównana dokładność – rozdzielczość 3840 x 2400(4K) Px
- Duży rozmiar wydruku – wielkość platformy roboczej na poziomie 120 mm x 192 mm

- Wysokiej jakości moduł optyczny z elementami gwarantującymi długą żywotność
- Szerokie spektrum materiałów do wydruku

www.optident.pl



PURE DENTAL

Łącznik z przekierowaniem śruby

D12

Stosowany w sytuacji kiedy chcemy wykonać uzupełnienie przykręcane z poziomu implantu przy niekorzystnie usytuowanej osi długiej implantu. Wymaga to zastosowania elementu z kątowym ustawieniem kanału śruby w stosunku do płaszczyzny okluzyjnej oraz użycia specjalnej śruby (TPA) z możliwością przykręcenia jej pod kątem 25° (przekierowanie śruby). Do przykręcania należy stosować dedykowany klucz typu Torx.

www.alphabio.pl

